

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/22mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 272001 25/22 |
| GTIN | 4045197430502 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Szárméret | 25 mm |
| Fejhossz L ₁ | 36 mm |
| Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 2 |
| Alátétlapka 1,5° | 272606 1,5 |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Lapkacsavar menetlapkához | 279810 3 |
| Teljes hossz L | 155 mm |
| Lapkaméret | 22 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Szorítócsavar Típus 3 | 279810 3 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20 | 674248 TX20 |
| Csavar alátétlapkához Típus 2 | 279824 2 |
| Alátétlapka esztergakéshezER Dőlésszög 1,5 fok | 272606 1,5 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |