

HOLEX®
Kombinált marótüske A alak, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 40 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	300880 40
GTIN	4045197145451
Árucikk kategória	32A

Leírás
Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluffchip furattal.

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600; 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szabvány: DIN 6358

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 6 µm

Külső Ø D: 70 mm

Marótüske hossza L₃ mentesztőgyűrűvel: 27 mm

Marótüske hossza L₄: 41 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860: 40

Tartalék mentesztőgyűrű 309870: 40

Hozzávaló speciális kulcs 309840: 40

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840	40
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860	40
Marótüske hossza L ₄	41 mm
Tüske Ø d ₁	40 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870	40
Külső Ø D	70 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm	309870 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40