

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:****Fix dőlésszöggel. Belső hűtéssel.****Felhasználás:**

M20×2,5; M22×2,5 és M24×3 szabványos menethez.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Váltólapka csavar	279810 5
Középtolódás L_3	10,3 mm
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Dőlésszög	2,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Szorítócsavar Típus 7	279810 7
Szorítócsavar Típus 5	279810 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200