

Garant
Menetlapka készlet, 16-os méret, HB7010, Típus: EL

Rendelési adatok

Rendelés száma	271900 EL
GTIN	4045197371492
Árucikk kategória	21J

Leírás
Tartalma:

Teljes profil, metrikus 60°: 270720 sz. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 méret

Részprofil, metrikus 60°: 270745 sz. 0,5-1,5; 1,75-3 méret

Teljes profil, BSW 55°: 270805 sz. 14; 11 méret

Műszaki leírás

Megmunkálási irány	balra
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF
Menetfajta	G
Menetfajta	BSW
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSW-LH
Minőség	HB7010

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

Tartozék

Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 1,75 mm	270776 1,75
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 2 mm	270720 2
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 1,5 mm	270720 1,5
Részprofil lapka 60° belső, balos Emelkedés 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 2,5 mm	270720 2,5
Teljes profilú lapka 55° belső, balos Menetek száma / coll 11	270834 11
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 1,25 mm	270720 1,25
Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 3 mm	270776 3
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 1 mm	270720 1
Teljes profilú lapka 55° belső, balos Menetek száma / coll 14	270834 14
Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 1,5 mm	270776 1,5
Teljes profilú lapka 55° külső, balos Menetek száma / coll 11	270805 11
Részprofil lapka 60° belső, balos Emelkedés 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 2,5 mm	270776 2,5
Teljes profilú lapka 60° külső, balos Emelkedés 3 mm	270720 3
Részprofil lapka 60° külső, balos Emelkedés 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 1 mm	270776 1
Teljes profilú lapka 55° külső, balos Menetek száma / coll 14	270805 14
Teljes profilú lapka 60° belső balos Emelkedés 2 mm	270776 2
Részprofil lapka 60° külső, balos Emelkedés 1,75-3 mm	270745 1,75-3