

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 32/22mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka 1,5°	272606 1,5
Lapkacsavar menetlapkához	279810 3
Fejhossz L ₁	36 mm
Szárméret	32 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 2
Teljes hossz L	175 mm
Lapkaméret	22 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka esztergakéshezER Dőlésszög 1,5 fok	272606 1,5
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500