


Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 20/16 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L₄: 20 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 89 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 2

Alátétlapka 1,5°: 272610 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 1

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	30 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1

Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	89 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához	272540
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 Fok	272610 1,5