

**Garant****Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:  
40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**  
**Fix dőlésszöggel.**  
**Belső hűtéssel.**

## Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar	279810 5
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Középtolódás $L_3$	11,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_5$	20 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Felhasználás módja	balra
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Szorítócsavar Típus 5	279810 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200