


Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 25/16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271992 25/16
GTIN	4045197654489
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:**1,5°-os alátétlapkával.****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 101,5 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 2

Alátétlapka 1,5°: 272610 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 1

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1

Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	101,5 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához	272540
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 Fok	272610 1,5