

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300845 27
GTIN	4045197285164
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	33 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Marótüske hossza L ₃ mentesztőgyűrűvel	21 mm
Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.	27

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	48 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 27 mm	309870 27
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm

309840 27

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm

309870 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40