

**Garant****Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 16/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Szárméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Teljes hossz L	97 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez EL/IR Dőlésszög 1,5 fok	272610 1,5
Feszítőcsavar	272500
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500