

**HOLEX®****Marófej befogó Forma A, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301020 40
GTIN	4045197145697
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**

**Tartalom:**

Inkluzív marórögzítő csavar.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szabvány: DIN 6357

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél

Körfutási pontosság: ≤ 6 µm

A-méret kinyúlási hossz: 50 mm

Külső Ø D: 88 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 27 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860: 40

Hozzávaló speciális kulcs 309840: 40

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840	40
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Tüske $\varnothing d_1$	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860	40
Marótüske hossza $L_4$	27 mm
Külső $\varnothing D$	88 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 $\mu$ m
Forgácsolási stratégia	HPC

## Tartozék

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 40 mm	309860 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
	308812 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Meredekkúphoz 40 SK

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40