

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 0,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
32/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 4
Középtolódás L ₃	8,9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	100 mm
belső hűtés	nem
Szár Ø D _s	16 mm
Dőlésszög	0,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 4	279810 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500