

Garant**Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 60/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar	279810 2
Középtolódás L_3	16,3 mm
Teljes hossz L	250 mm
belső hűtés	igen
Alátétlapka 1,5°	272620 1,5
Alátétlapka csavar	279824 1
Szár $\varnothing D_5$	32 mm
Nyak szélessége L_4	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Feszítőcsavar	272500
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272620 1,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500