

Garant**Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301015 16
GTIN	4045197285591
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tüske Ø d ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm

Külső Ø D	38 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M