

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300910 40
GTIN	4045197285331
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- **Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.**
- **Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.**

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Marótüske hossza L ₄	41 mm
Tüske Ø d ₁	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	40

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	27 mm
Külső Ø D	70 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° túrésseltömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm

309860 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 40 mm

309870 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsap Hurco 45° túrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40