

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 12/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	22 mm
Szárméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Alátétlapka 1,5°	272600 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Teljes hossz L	83 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 fok	272600 1,5
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Feszítőcsavar	272500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500