

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
40/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel.
Belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Középtelődés L_3	11,5 mm
Váltólapka csavar	279810 5
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200