

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 26/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel. VHM szár.
Belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	6,35 mm
Váltólapka csavar	279810 6
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	100 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Dőlésszög	2,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
--	------------

Szorítócsavar Típus 6	279810 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200