

**Garant****Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 170/22mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 3
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	39 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	21,5 mm
Lapkaméret	22 mm
Teljes hossz L	250 mm
belső hűtés	igen
Alátétlapka 1,5°	272626 1,5
Alátétlapka csavar	279824 2
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	32 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272626 1,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500