

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
100/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel.
Belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Közélpeltolódás L ₃	11,3 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Váltólapka csavar	279810 5
Teljes hossz L	150 mm
belső hűtés	igen
Szár Ø D _s	16 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200