

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301010 16
GTIN	4045197285546
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú maróhoz, pl. DIN 841.
- Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	16 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Marótüske hossza L ₄	27 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	17 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső Ø D	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/301010-16>