

**Garant****Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:  
22/9,3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**  
**Fix dőlésszöggel.**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 7
Lapkaméret	9,3 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Teljes hossz L	87 mm
belső hűtés	nem
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Dőlésszög	2,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 7	279810 7
-----------------------	----------

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200