

**Garant****Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300930 22
GTIN	4045197285355
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT** – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

- Retesszel hosszanti hornyú marókhhoz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.	22
Marótüske hossza L <sub>3</sub> mentesztőgyűrűvel	19 mm

Marótüske hossza $L_4$	31 mm
Külső $\varnothing D$	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási $\varnothing D_1$	22 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 $\text{min}^{-1}$ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 22 mm	309840 22
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 22 mm	309860 22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Menesztőgyűrű Tüske $\varnothing$ -höz 22 mm	309870 22
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50