

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 16/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:**1,5°-os alátétlapkával.****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L₄: 16 mmFejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 74 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 2

Alátétlapka 1,5°: 272600 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 1

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	16 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1

Alátétlapka 1,5°	272600 1,5
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	74 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 fok	272600 1,5
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10