

**Garant****Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 közepes, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 301025 32     |
| GTIN              | 4045197646033 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Tartalom:**

Inkluzív marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

|   |       |
|---|-------|
| Marótüske hossza L <sub>4</sub>                 | 24 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32    |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 32 mm |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 70 mm |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 32    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D                            | 78 mm                               |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 32 mm                               |
| Befogó                               | SK 40 közepes                       |
| Szabvány                             | DIN 6357                            |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                          |
| Alak                                 | ADB                                 |
| Hűtőcsatorna furat                   | Nem zárható                         |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 6 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marófej befogó                      |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40       | 308700 40 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40                                       | 308600 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                                     | 308660 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm  | 309840 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40                  | 308615 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                             | 308620 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm  | 309840 32 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                                     | 308635 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308785 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                 | 308630 40 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm                                     | 309860 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40   | 308760 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40  | 308806 40  |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40   | 308610 40  |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M   | 308670 40M |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm   | 309860 32  |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40   | 308650 40  |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40   | 308640 40  |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40   | 308790 40  |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40  | 308605 40  |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                                       | 308625 40  |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40   | 308765 40  |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                            | 308830 40  |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40  |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40  | 308740 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40  | 308802 40  |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40   | 308795 40  |