

**Garant****Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 25/22mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Alátétlapka 1,5°	272616 1,5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szárméret	25 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 2
Teljes hossz L	155 mm
Lapkaméret	22 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhezEL/IR Dőlésszög 1,5 fok	272616 1,5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500