

**Garant****Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 A = 160, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300895 22
GTIN	4045197285256
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT** – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>3</sub> mentesztőgyűrűvel	19 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	31 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.	22

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Külső Ø D	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm	309870 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40