

**Garant****Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 32/22mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Alátétlapka 1,5°	272616 1,5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 3
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	175 mm
Lapkaméret	22 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhezEL/IR Dőlésszög 1,5 fok	272616 1,5
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500