

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
43/9,3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel.

Műszaki leírás

Lapkaméret	9,3 mm
Váltólapka csavar	279810 7
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Teljes hossz L	109 mm
belső hűtés	nem
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Dőlésszög	2,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Szorítócsavar Típus 7	279810 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200