

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 32/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272001 32/16
GTIN	4045197644169
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Alátétlapka 1,5°	272600 1,5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szárméret	32 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Teljes hossz L	173 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Feszítőcsavar	272500
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 fok	272600 1,5
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500