

**Garant****Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301010 32
GTIN	4045197285577
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.  
**GARANT** – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

- **Retesszel hosszanti hornyú maróhoz, pl. DIN 841.**
- **Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 marófejekhez.**

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	38 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32

Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	24 mm
Külső Ø D	58 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 32 mm	309870 32

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap 45°ömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkülmített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50