

HOLEX®**Marófej befogó Forma A, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301020 16
GTIN	4045197293893
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szabvány: DIN 6357

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 6 µm

A-méret kinyúlási hossz: 35 mm

Külső Ø D: 38 mm

Marótüske hossza L₄: 17 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860: 16

Hozzávaló speciális kulcs 309840: 16

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860	16
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840	16
Külső Ø D	38 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz
40M

308670 40M

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40

308615 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308810 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308820 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésel tömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm

309860 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40