

HOLEX®
Marófej befogó Forma A, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 27 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	301020 27
GTIN	4045197145673
Árucikk kategória	32A

Leírás
Kivitel:

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szabvány: DIN 6357

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 6 µm

A-méret kinyúlási hossz: 40 mm

Külső Ø D: 58 mm

Marótüske hossza L₄: 21 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860: 27

Hozzávaló speciális kulcs 309840: 27

Műszaki leírás

Tüske $\varnothing d_1$	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840	27
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860	27
A-méret kinyúlási hossz	40 mm
Marótüske hossza L_4	21 mm
Külső $\varnothing D$	58 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μ m
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Maró rögzítőcsavar Tüske \varnothing -höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
	308820 40

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 308740 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK 308810 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308620 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm 309840 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40 308720 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40 308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40 308801 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40 308625 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 308790 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40 308605 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 308640 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40 308700 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm 309840 27

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 308785 40

Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz
40M 308670 40M

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Meredekkúphoz 40 SK 308830 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40 308630 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm 309860 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308650 40