

**Garant****Furatkés, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 60/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 2
Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	29 mm
Középtolódás $L_3$	16,3 mm
Teljes hossz L	250 mm
belső hűtés	igen
Alátétlapka 1,5°	272630 1,5
Alátétlapka csavar	279824 1
Szár $\varnothing D_5$	32 mm
Nyak szélessége $L_4$	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balra
Termék fajtája	Furatkés

**Tartozék**

Feszítőcsavar	272500
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272630 1,5
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10