



Nedvszívó szőnyeg, 0,8×30 m, Felhasználási terület: UNI



Rendelési adatok

Rendelés száma	084391 UNI
GTIN	2050001710772
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vliés **rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően.** A nedvszívó vliések 100 %-ban polipropilénből készültek és **szinte minden vegyszerhez alkalmasak.** Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. **Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL** méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). **UNI** méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).

Nedvszívó szőnyegek **háromrétegű szerkezettel és szigetelő, csúszásmentes fóliával.** Ideális folyosók és gyártóterületek borításához és gépek körüli védelemhez. A felvett folyadékot a vliés biztonságosan megkötí. **100% padlóvédelem.**

Műszaki leírás

Felhasználási terület	UNI
Festék	fekete
Maximális nedvszívó képesség	103 l

Tartalom db/karton

1

Termék fajtája

Szőnyeg