

Garant**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 50 rövid, MK belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301170 4
GTIN	4045197285935
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**

GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Belső Morse kúp	4
A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 µm
Termék fajtája	Befogó adapter

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50