

LOCTITE**Pillanatragasztó, 3 g, Gyártó azonosító: 401**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 083351 401 |
| GTIN | 4100630295930 |
| Árucikk kategória | 04L |

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz, pl. műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez, elsősorban **papírhoz, kartonhoz, fához, bőrhöz és szövethez**.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Gyártó jelölése | LOCTITE 401 |
| Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel |
| Húzó-nyírószilárdság | 20 N/mm ² |
| Száradás | 3 - 10 s |
| Dinamikus viszkozitás | 70 - 110 mPas |

| | |
|--|------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | 2 °C |
| Festék | Átlátszó |
| Alkalmas anyagok | fa |
| Alkalmas anyagok | Karton |
| Alkalmas anyagok | Műanyag |
| Alkalmas anyagok | Bőr |
| Alkalmas anyagok | Szövet |
| Alkalmas anyagok | fém |
| Alkalmas anyagok | Papír |
| Alkalmas anyagok | Elasztomer |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 hónap |
| Kémiai alap | Etil-cianoakrilát |
| Veszélyes áru kategória | 9 |
| Sűrűség | 1,05 g/cm ³ |
| Alak | folyékony |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C |
| Úrtartalom | 3 ml |
| Maximális hézagméret | 0,15 mm |
| Terméknév attribútum | 3 g |
| Termék fajtája | Pillantragasztó |