

Garant**Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301130 27
GTIN	4045197285799
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Marótüske hossza L ₄	21 mm

Külső Ø D	60 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	SK 50 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50