

Garant**Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301030 16
GTIN	4045197285645
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tüske Ø d ₁	16 mm

Külső Ø D	38 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm

309860 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm

309840 16