

**HOLEX®**
**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 40 rövid, MK belső: 1**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301160 1
GTIN	4045197145888
Árucikk kategória	32A

**Leírás**
**Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluffchip furattal.**

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz.

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 12000 min<sup>-1</sup>-nél

Körfutási pontosság: ≤ 8 μm

A-méret kinyúlási hossz: 50 mm

Külső Ø D: 25 mm

**Műszaki leírás**

Belső Morse kúp	1
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm

## Tartozék

Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40