

**Garant****Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 50 rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301090 32
GTIN	4045197285751
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Tartalom:**

Inkluzív marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm

Külső Ø D	78 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
	308615 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50