

**Garant****Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301030 32
GTIN	4045197285676
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Tartalom:**

Inkluzív marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Külső Ø D	78 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40