

**HOLEX®**
**Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma A, SK 50 rövid, MK belső: 2**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301260 2
GTIN	4045197145994
Árucikk kategória	32A

**Leírás**
**Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluffchip furattal.**

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz.

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél

Körfutási pontosság: ≤ 8 μm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 32 mm

**Műszaki leírás**

Belső Morse kúp	2
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm

## Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Meredekkúphoz 50 SK

---

308812 50