

Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez EL/IR, Dőlésszög: 4,5fok



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 272616 4,5 |
| GTIN | 4045197368867 |
| Árucikk kategória | 21J |

Leírás

Kivitel:

Balos külső menethez (EL) és jobbos belső menethez (IR).

Felhasználás:

Szabvány szerinti menet készítéséhez. A 270700 – 271900 sz. menetlapkával együtt használja.

Figyelem:

A fix dőlésszög nélküli késeket 1,5°-os alátétlapkával szállítjuk.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Dőlésszög | 4,5 fok |
| Szög a grafika szerint | HEMO production 150/200 |
| Bel- /kültéri felhasználás | Külső |
| L lapkamérethez | 22 mm |
| Felhasználás módja | balra |
| Termék fajtája | Alátétlapka |

