

HOLEX®**Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma A, SK 50 rövid, MK belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301260 4
GTIN	4045197146014
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluffchip furattal.**

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz.

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 8 μm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 48 mm

Műszaki leírás

Belső Morse kúp	4
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 μm

Tartozék

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
	308720 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 50

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50

308600 50