



Erős kézi fúrógép, Típus: 720547



Rendelési adatok

Rendelés száma	075155 720547
GTIN	4014586874463
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúrógép fordulatszám beállítással a fémgyártás területén történő rugalmas felhasználáshoz.

- **Jobb / bal forgásirány menetvágáshoz M12-ig.**
- **Kiváló minőségű Röhm SUPRA SK fém gyorsbefogó fúrótokmány.**
- **Megcsúszó nyomaték tengelykapcsoló.**
- **Stabil nyomaték leadású 1200 W nagy teljesítményű motor.**

Előny:

Kiváló minőségű Röhm fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány 3 – 16 mm, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-től talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Súly	3,5 kg
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	50 mm
Gyártó jelölése	BOS 16

Fúrótokmány befogási tartomány	3 - 16 mm
Teljesítményfelvétel	1200 W
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	16 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 520 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép