

Garant**Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 160, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301070 27
GTIN	4045197285706
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Tüske Ø d ₁	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Marótüske hossza L ₄	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm 309840 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm 309860 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308630 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308620 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308795 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308635 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 308830 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308615 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40 308801 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 308600 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308650 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M 308670 40M

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308660 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308625 40