

HOLEX®**Marófej befogó Forma A, SK 50 rövid, Tüske Ø d1: 27 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301100 27
GTIN	4045197145802
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Szabvány: DIN 6357

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 6 µm

A-méret kinyúlási hossz: 40 mm

Külső Ø D: 58 mm

Marótüske hossza L₄: 21 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860: 27

Hozzávaló speciális kulcs 309840: 27

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860	27
Marótüske hossza L ₄	21 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840	27
Tüske Ø d ₁	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	40 mm
Külső Ø D	58 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50