

**CCMW 060208, KBN25M, Típus: ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265620 ME
GTIN	4960664528790
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 él.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	ME
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Előtolás f	0,08 - 0,15 mm/ford,

Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	CCMW 060208
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		