

**DCMW 070204, KBN05M, Típus: ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265662 ME
GTIN	4960664598960
Árucikk kategória	25H

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 él.

Minőség: KBN05M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Vágóél kivitel	ME
Előtolás $f$	0,08 - 0,15 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Minőség	KBN05M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	DCMW 070204
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN05M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		